

# FUNDAMENTER

## Flytbart fundament


### DATABLAD

Varenr.  
Ref. nr.  
Seneste rev.

FF303-00  
01.60.11.03  
26.04.2022



## FF303-00



#### Anvendelse

Flytbart fundament FF303-00 anvendes til midlertidig masteopstilling. Fundamentet kan placeres på plane områder som parkeringspladser, byggepladser og lignende og passer til trekantede gittersektioner af typen SEK303. Følgende standardmaster kan anvendes sammen med fundamentet:

7,5m gittermast, serie 3  
15,0m gittermast, serie 2  
22,5m gittermast, serie 1

#### Specifikation

Fundamentet består af fire betonklodser samt to stålrammer, der samler fundamentet og danner base for masten.

|                 |        |            |                 |
|-----------------|--------|------------|-----------------|
| Betonelementer  | 4 stk. | á 2.232 kg | 8.928 kg        |
| Øvre stålramme  | 1 stk. |            | 125 kg          |
| Nedre stålramme | 1 stk. |            | 150 kg          |
| I alt           |        |            | <b>9.203 kg</b> |

#### Jordbund:

Der er ved dimensionering forudsat, at jordbunden under fundamentet har en bæreevne højere end 100kN/m<sup>2</sup>. Grundvandsspejlet skal være lavere end fundaments underside.

#### Montage:

Fundamentet kan placeres på stabile plane områder såsom parkeringspladser, byggepladser og lignende. På græsarealer anbefales det at rømme overfladen og lægge et 10 cm bæredygtigt sandlag. I sandlaget udføres en fordybning i midten, som gør plads til samlerammen og sikre fundamentet mod at kunne vippe. Alternativt lægges køreplader og fundamentet klodses op med 22mm forskallingsbrædder langs yderkanterne. Køreplader er ligeledes velegnede til at beskytte belægningen på parkeringspladser og lignende.

Efter forberedelse af underlaget placeres samlerammen i bunden, hvorefter betonklodserne placeres to og to som vist på illustrationen nedenfor. Betonklodserne løftes i de to medfølgende løftebeslag.

Mellem beton og top ramme monteres de medfølgende 8mm klodser parallelt med rammevangens længderetning som vist på illustrationen nedenfor. Top rammen nivelleres i vatter ved hjælp af de medfølgende afstandsklodser på hhv. 3 og 5mm. Top møtrikkerne momenttilspænding til 1500 Nm.

